


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5001.350

## Beschermdaken, plaatstaal

Staat: 22-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.350 - Beschermdaken, plaatstaal voor CM

De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Materiaal: Plaatstaal gelakt.



## Functies

Bestelnr.	CM 5001.350
Product omschrijving	De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	<p>Bij buitenopstelling adviseren wij als bescherming tegen water en UV-stralen een regendak over de behuizing resp. de opening tussen deur en behuizing te plaatsen</p> <p>De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens IEC 60 529) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast.</p> <p>Al naar gelang de omgevingscondities zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk</p>
Geschikt voor	Behuizingstype: CM Breedte: = 1.000 mm Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,15 kg

# Funcities

Brutogewicht	8,579 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	SZ Beschermkap tbv CM Wand-/vloerkast, voor kastbreedte 1000 mm en -diepte 400 mm, plaatstaal, RAL 7035