

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5117.500

Wand-/vloerkasten CM

Staat: 4-2-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5117.500 - Wand-/vloerkasten CM

Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.



Functies

Bestelnr.	CM 5117.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en) 3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk Montageplaat Bodem open voor individuele kabelinvoer
Beschermklasse NEMA	NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm

Funcities

Afmetingen montageplaat (B x H)	740 mm x 1.155 mm
Aantal deuren	1
Draairichting deur om te wisselen	Ja
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	65.55
Brutogewicht	69
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177479777
E-Number Sweden	E3404464
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK