

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5120.500

## Wand-/vloerkasten CM

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5120.500 - Wand-/vloerkasten CM

Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.



## Functies

Bestelnr.	CM 5120.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en) 3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk Montageplaat Bodem open voor individuele kabelinvoer
Beschermklasse NEMA	NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm

## Funcities

Afmetingen montageplaat (B x H)	940 mm x 1.155 mm
Aantal deuren	2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	80,75 kg
Brutogewicht	86,1 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	CM Wand-/vloerkast, BHD: 1000 x 1200 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met twee deuren, bodem open

## Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK