


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.287

# Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar

Staat: 17-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.287 - Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar voor VX IT

Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.



## Functies

Bestelnr.	VX 5301.287
Product omschrijving	Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen.
Voordelen	Eenvoudig inschuifbaar
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt
Levering	Scheidingswand 2 afdekkappen
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Hoogte: = 2.200 mm Diepte: = 1.000 mm
Montage-instructie	Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd
Opmerking	Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken Niet toepasbaar in combinatie met een koppelaafdichting De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen)

# Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	29 kg
Brutogewicht	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	VX IT Scheidingswand 2200x1000 mm