
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.337

Bodemplaatset, meerdelig, gesloten

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.337 - Bodemplaatset, meerdelig, gesloten voor VX IT

Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels.

Functies

Bestelnr.	VX 5301.337
Product omschrijving	Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels. Het gesloten bodemplaatmoduul, diepte 237,5 mm, kan optioneel door de bodemplaatmoduulvarianten voor kabelinvoer worden vervangen.
Voordelen	De volgorde van de afzonderlijke modulen is vrij te kiezen
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Bodemplaatset Afdichtingsband Incl. bevestigingsmateriaal 1 bodemplaatmoduul, gesloten, diepte: 75 mm 2 bodemplaatmodulen, gesloten, diepte: 237,5 mm 1 schuifplaat, diepte: 115 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,42 kg
Brutogewicht	6,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910

Functies

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Bodemplaten meerdelig B800xD800mm