


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.437**

**Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld**

Staat: 10-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Plaatstalen zichtdeur, verticaal gedeeld voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.



## Functies

Bestelnr.	DK 5301.437
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met ruit en 4-punts espagnoetsluiting. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen.
Materiaal	Frame: plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005
Levering	Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts 4 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal

# Funcities

Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	32,7 kg
Brutogewicht	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Zichtdeur vert ged B800xH2000