


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.540

# Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.540 - Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren.



## Functies

Bestelnr.	DK 5301.540
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 4 st. 130°-scharnieren, verzonken Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	31,6 kg
Brutogewicht	32,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur plaatstaal 800x2000mm R7035