


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren.



Functies

Bestelnr.	DK 5301.540
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering	Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 4 st. 130°-scharnieren, verzonken Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 55

Geschikt voor Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm

Leveringseenheid 1 st.

Nettogewicht 31,6 kg

Brutogewicht 32,6 kg

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 124,2 kg CO2 eq (Cat B)

Opmerking bij PCF-klasse Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Douanetariefnummer 94039910

ETIM 9 EC000747

ECLASS 8.0 27182204

Product omschrijving VX IT Deur plaatstaal 800x2000mm R7035
