


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.542

Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.542 - Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5301.542 |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | Deur: RAL 7035 Comforthandgreep VX: RAL 9005 |
| Levering | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 4 st. 130°-scharnieren, verzonken Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig |
| Opmerking | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110° |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 34,45 kg |
| Brutogewicht | 35,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 134,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | VX IT Deur plaatstaal 800x2200mm R7035 |