



DK 5301.612

Plaatstalen deur, verticaal gedeeld,
gesloten

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.612 - Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.



Functies

Bestelnr.	DK 5301.612
Product omschrijving	Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de afzonderlijke deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035 Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005
Levering	Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts 3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig

Funcities

Opmerking	Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240° Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12 kg
Brutogewicht	15,25 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX IT Deur pl.st. vert ged gesl 800x2000