

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.000 Luchtgeleiderplaat

Staat: 20-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.000 - Luchtgeleiderplaat voor dynamisch VX IT 19"-profiel

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | DK 5302.000  |
| Product omschrijving | Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering.  |
| Voordelen            | Verticale borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.                 |
| Toepassingsgebieden  | Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/ behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.             |
| Materiaal            | Plaatstaal<br>Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij<br>Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB  |
| Oppervlak            | Gelakt   |
| Kleur                | RAL 9005   |
| Levering             | 2 verticale plinten<br>2 horizontale plinten<br>4 borstelstrips<br>4 stukken van PU-schuim met celstructuur<br>Incl. bevestigingsmateriaal |

# Functies

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Montage-instructie   | <p>De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd. De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.</p> <p>De in de scheidingsvlakken geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen zijn indien gewenst af te dekken met de meegeleverde blindpanelen. Daarnaast zijn de uitsparingen te gebruiken voor de installatie van andere opbouwcomponenten of voor kabelgeleiding. Neem de productspecifieke levering in acht.</p> |
| Geschikt voor        | Breedte: = 600 mm<br>Hoogte: = 1.200 mm   |
| Leveringseenheid     | 1 st.   |
| Nettogewicht         | 0,001 kg  |
| Brutogewicht         | 0,001 kg  |
| Douanetariefnummer   | 56090000  |
| ETIM 9               | EC000331  |
| ECLASS 8.0           | 27189272  |
| Product omschrijving | VX IT Luchtgeleider dynamic B600xH1200  |