


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.052 Kabelgoot

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.052 - Kabelgoot voor VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

## Functies

Bestelnr.	DK 5302.052
Product omschrijving	Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor VX IT.
Voordelen	Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding Rug-aan-rug koppelbaar Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard
Technische gegevens	Geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen (1 HE): 6 stuks
Materiaal	Plaatstaal Kunststof volgens UL 94-HB
Kleur	RAL 9005
Levering	Kabelgoot 2 afdekkingen 14 kabelvingers, 6 HE 10 kabelbevestigingsprofielen Incl. bevestigingsmateriaal

# Funcities

Hoogte-eenheden	42 HE
Geschikt voor	Niet te combineren met dynamische 19"-profielen, voor VX IT
Opmerking	Bij een symmetrische interieuropbouw in het kasttype VX IT niet combineerbaar met dynamische 19"-rails, bij een asymmetrische interieuropbouw is montage aan één zijde mogelijk.
Afmetingen	Breedte: 109,5 mm Diepte: 314,5 mm Lengte: 1.872 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT Data Rack TX CableNet Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm = 2.122 mm
Geschikt voor breedte	800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,2 kg
Brutogewicht	9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Product omschrijving	IT Kabelkanaal, verticaal, voor VX IT, 42 U for H: 2000 mm