
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5302.153

# Dynamische profielen, 19"

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 5302.153 - Dynamische profielen, 19" voor VX IT

Profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 5302.153 |
| Product omschrijving | Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd. |
| Voordelen | Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering<br>De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling |
| Technische gegevens | Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster<br>De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen<br>Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E |
| Toepassingsgebieden | Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem |
| Materiaal | Plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Grondlak |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwpositie | achter |
| Inbouwmogelijkheden | Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren |

# Functies

| | |
|---|---|
| Montage-instructie | Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig<br>De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen |
| Geschikt voor | Hoogte: = 38 HE<br>= 1.800 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Brutogewicht | 12,32 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 46,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | VX IT 19" profielen dynamic 38HE achter |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |