

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.157

Netwerkbehuizing/serverrack VX IT

Staat: 6-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.157 - Netwerkbehuizing/serrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-zwenkframe

VX IT-netwerkbehuizing/serrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-zwenkraam voor directe toegang tot de achterzijde van de 19"-componenten dankzij een openingshoek van 130°.



Functies

Bestelnr.	VX 5307.157
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Achterwand en dak: dompelgrondlak, poedercoating Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, achterwand en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Functies

Levering	<p>Kastframe met deuren en dakplaat Zichtdeur voor (180°), met comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 Achterwand Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130° Zijwanden, ééndelig, schroefbaar Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 combirails voor het binnenste en buitenste montageniveau, geschikt voor de kastdiepte (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) IPPC-palet Bodemmoduul aan de voorzijde gemonteerd als afsluitplaat, diepte 175 mm</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm</p>
Hoogte-eenheden	40 HE
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	150 mm / 520 mm
Uitvoering	Swivel frame
Uitvoering dak	meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter	Achterwand

Funcities

Uitvoering deur voorzijde	Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen	Zwenkraam
Uitvoering bodem	Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Uitvoering 19"-niveau(s)	Zwenkraam 19", gemonteerd
Belastbaarheid	3.500 N
IK-code	IK08
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	138 kg
Brutogewicht	150 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	VX IT, zwenkraam, zichtdeur, BHD: 800 x 2100 x 800 mm, 40 HE, voorgemonteerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Negative Certificate Oppervlak

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK