


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.190

Netwerkbehuizing/serverrack VX IT

Staat: 5-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.190 - Netwerkbehuizing/serrack VX IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuroopbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.



Functies

| | |
|----------------|---|
| Bestelnr. | VX 5307.190 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Frontdeur: aluminium, 1,25 mm Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005 |

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Levering | Kastframe VX met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, ééndelig, gesloten Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten Koppelaafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Uitvoering dak | ééndelig, gesloten |
| Uitvoering deur achter | Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren |
| Uitvoering deur voorzijde | Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren |
| Uitvoering profielen | zonder |
| Uitvoering bodem | Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten |
| Uitvoering positie profielen | zonder |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 alleen in combinatie met koppelaafdichting of verschroefde zijwanden |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 85,6 kg |
| Brutogewicht | 95,6 kg |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 235,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | VX IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 800 mm, 42 HE, IP 55 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Negative Certificate Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |