

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5316.185 Compartment Rack VX IT

Staat: 6-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5316.185 - Compartment Rack VX IT met 4 compartimenten, geventileerd

VX IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuroopbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | VX 5316.185   |
| Product omschrijving | Slimme behuizingsoplossing voor de integratie van uiteenlopende toepassingen in één centrale, gemeenschappelijke behuizing, voor verschillende gebruikersgroepen en toegangsrechten. Volledig fysiek van elkaar gescheiden installaties inclusief gescheiden bekabeling, onderverdeeld in 4-voudige installatiecompartimenten voor een individuele uitbreiding van elk compartiment. Tevens met toegangsbeveiligde behuizing voor uw IT-infrastructuur.   |
| Voordelen            | <p>Kast voorgemonteerd met 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen</p> <p>Niveaustand voorgemonteerd 740 mm, individueel afstelbaar</p> <p>Draairichting deur van rechts naar links om te wisselen</p> <p>Koppeling aan alle zijden mogelijk</p> <p>Luchtgeleiderplaten in het 19"-montageframe geïntegreerd</p> <p>Deuropeningshoek max. 130° t.b.v. koppeling, in gekoppelde toestand max. 115°</p> |
| Technische gegevens  | Max. belastbaarheid 250 kg per compartiment   |
| Materiaal            | <p>Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm</p> <p>Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm</p> <p>Bodemplaat: plaatstaal, 1,0 mm</p> <p>Deur aan voor- en achterzijde: plaatstaal, 1,5 mm</p> <p>Profielen: plaatstaal, 2,5 mm</p>  |

# Functies

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| General colour                        | RAL 7035   |
| Kleur                                 | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035<br>19"-montageniveau, scharnieren en handgrepen gelakt in RAL 9005   |
| Levering                              | VX IT Compartment Rack, bevat vier geïntegreerde installatiecompartimenten<br>Per compartiment 482,6 mm (19") montageniveau, voor en achter, links en rechts aan de geïntegreerde scheidingswanden vastgeschroefd<br>Symmetrisch gedeelde bodemplaat, over de complete behuizingsdiepte voormonteerd<br>4 plaatstalen deuren, geventileerd, voor en achter<br>Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E<br>Incl. potentiaalvereffening, voorbereid voor het aanbrengen van aardlitzen<br>Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsprofielen voor en achter per compartiment in diepte variabel bevestigd, voorzijde incl. rondom geïntegreerde luchtschotten<br>8 sleutels |
| Afmetingen                            | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.200 mm<br>Diepte: 1.200 mm  |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 740 mm   |
| Number front doors                    | 4  |
| Number back doors                     | 4  |
| 19"-bevestiging                       | 4 x 11 HE<br>Incl. 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen   |
| Uitvoering                            | Compartment Rack, 4 x 11 HE  |
| Uitvoering dak                        | Dakplaat, eendelig, met aan beide zijden kabelgeleiding in het midden van het dak  |
| Design doors                          | Deuropeningshoek max. 130°<br>Incl. 2-punts espagnoletsluiting   |

# Funcities

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Uitvoering deur achter       | met 4 compartimenten, geventileerd  |
| Uitvoering deur voorzijde    | met 4 compartimenten, geventileerd  |
| Uitvoering profielen         | 19"-profielen in het VX IT Compartment Rack   |
| Uitvoering bodem             | Bodemframe met voorgemonteerde, uittrekbare, tweedelige, gesloten bodemplaat  |
| Uitvoering 19"-niveau(s)     | 19"-niveau voor en achter<br>19"-montageniveau met universele montagebeugels, voor en achter, in diepte variabel, raster 12,5 mm, wordt links en rechts aan de scheidingswanden vastgeschroefd, met geïntegreerde luchtgeleiderplaten<br>Luchtgeleiderplaat met geïntegreerde, verticale 1 HE 19"-montageuitsparing rechts en links van elk compartiment, als extra ruimte voor interieurofbouw of voor kabelgeleiding. |
| Uitvoering positie profielen | 19"-niveau voor en achter   |
| Opmerking                    | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken   |
| Basismateriaal               | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid             | 1 st.   |
| Nettogewicht                 | 235 kg  |
| Brutogewicht                 | 250 kg  |
| Douanetariefnummer           | 94032080  |
| ETIM 9                       | EC002499  |
| ECLASS 8.0                   | 27180207  |
| Product omschrijving         | VX IT Compartment rack, geventileerd, 4 compartimenten, 19"-niveau voor en achter, 4 x 11 HE, BHD: 800x2200x1200 mm, kastframe en vlakke delen: RAL 7035, interieurofbouw: RAL 9005   |

# Goedkeuringen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Certificaten | Oppervlak |
|--------------|-----------|

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit