

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5326.190

# Netwerkbehuizing/serrack VX IT

Staat: 6-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5326.190 - Netwerkbehuizing/serrack VX IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuroopbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.



## Functies

|                |   |
|----------------|---|
| Bestelnr.      | VX 5326.190   |
| Materiaal      | Plaatstaal<br>Aluminium<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm<br>Frontdeur: aluminium, 1,25 mm<br>Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm                              |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating<br>Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt                                  |
| General colour | RAL 7035  |
| Kleur          | Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035<br>Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005<br>Handgreep en scharnieren: RAL 9005 |

# Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Levering                           | Kastframe VX met deuren en dakplaat<br>Zichtdeur voor, 180° scharnierend<br>Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Dakplaat, ééndelig, gesloten<br>Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten<br>Koppelaafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet |
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 600 mm   |
| Hoogte-eenheden                    | 24 HE   |
| Hoogte-eenheden                    | 24 HE   |
| Uitvoering dak                     | ééndelig, gesloten  |
| Uitvoering deur achter             | Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren  |
| Uitvoering deur voorzijde          | Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren   |
| Uitvoering profielen               | zonder  |
| Uitvoering bodem                   | Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten   |
| Uitvoering positie profielen       | zonder  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 alleen in combinatie met koppelaafdichting of verschroefde zijwanden  |
| IK-code                            | IK08  |
| Opmerking                          | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 49,62 kg  |
| Brutogewicht                       | 50,8 kg   |

# Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 125,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC002499   |
| ECLASS 8.0               | 27180207   |
| Product omschrijving     | VX IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 HE, IP 55                                     |

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)   |
| Certificaten  | Negative Certificate<br>Oppervlak<br>Beschermlasse                                   |
| Verklaringen  | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |