


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.000 PC-kaststelsysteem

Staat: 1-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - PC-kaststelsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | PC 5386.000 |
| Uitvoering | met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden |
| Product omschrijving | Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden. |
| Materiaal | Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Ruit: éénlaags veiligheidsglas |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating |
| Kleur | Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: overeenkomstig RAL 9006 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015 |
| Levering | Kast, deur, deur achter Zichtdeur boven Toetsenbordschuiflade Legbord |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD) | 480 x 70 x 260 mm |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 123,4 kg |
| Brutogewicht | 126 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Product omschrijving | PC Kaststelsel, met zichtdeur boven, toetsenbordschuiflade, legbord, gesloten deur onder voor-/achterzijde, 800x1600x636 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035/7015 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |