

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.210

Deurverstevigingsprofiel

Staat: 16-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.210 - Deurverstevigingsprofiel voor TS, TS IT

Voor TS IT voor deur achter, verticaal gedeeld, gesloten.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.210
Product omschrijving	Passend voor TS IT met gesloten, verticaal gedeelde deuren van staalplaat en voor TS-kasten met een breedte van 400 mm.
Toepassingsgebieden	Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
Materiaal	Buisprofiel: Plaatstaal Hoekverbinder: Kunststof
Oppervlak	Buisprofiel: Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor behuizingstype	TS IT TS
Geschikt voor breedte	400 mm
Geschikt voor hoogte	2.000 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	6,344 kg
Douanetariefnummer	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Deurverstevigingsprofiel voor verticaal gedeelde deuren tbv TS 8/TS-IT behuizing, voor deurbreedte 400 mm en -hoogte 2000 mm