

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.480

## Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar

Staat: 3-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.480 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.



## Functies

Bestelnr.	DK 5501.480
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven. Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
Toepassingsgebieden	Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten Voor aanpassing aan individuele 19"-niveaustanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter Standaard 19"-profielen in de VX IT
Belastbaarheid	1500 N
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 25 mm

# Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT VX IT TE TX CableNet
Niveaustand	600 - 900 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3,2 kg
Brutogewicht	3,74 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Glijrail 1 HE tbv TS-IT, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaustand 600-900 mm, belastbaarheid 150 kg statisch, plaatstaal verzinkt