


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.

Functies

Bestelnr.	DK 5502.010
Product omschrijving	Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
Toepassingsgebieden	Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
Kleur	RAL 7035
Levering	1 ventilatoreenheid 2 ventilatoren 1 thermostaat Aansluitkabel, open Incl. bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)	160/180
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen	Breedte: 200 mm Hoogte: 59 mm Diepte: 550 mm
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)	1514
Inbouwmogelijkheden	In een VX IT met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 In een TS IT met B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Opmerking	Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
Geluidsdrukniveau per ventilator	37 dB(A)

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TX CableNet
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,027 kg
Brutogewicht	3,3 kg
Douanetariefnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 3 ventilatoren, BHD: 200x59x550 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
--------------	--------------------------------