



DK 5502.020 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.



Functies

Bestelnr.	DK 5502.020
Product omschrijving	Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
Toepassingsgebieden	Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd
Kleur	RAL 7035
Levering	1 ventilatoreenheid 2 ventilatoren 1 thermostaat Aansluitkabel, open Incl. bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)	160/180
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen	Breedte: 340 mm Hoogte: 54 mm Diepte: 550 mm
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)	1514

Functies

Inbouwmogelijkheden	In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 In een TE 8000 met B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Opmerking	Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
Geluidsdrukniveau per ventilator	37 dB(A)
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,3 kg
Brutogewicht	4,38 kg
Douanetariefnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 6 ventilatoren, BHD: 340x59x550 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
--------------	--------------------------------