



# DK 5502.550 - Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

## Functies

Bestelnr.	DK 5502.550
Uitvoering	Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
Product omschrijving	Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT TX CableNet Breedte: 800 mm Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,94 kg
Brutogewicht	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funcities

---

Product omschrijving

DK Bodemplaatset, bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig, BxD: 800x1000 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt