

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5504.120

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5504.120 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieurofbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.



Funcities

| | |
|----------------|--|
| Bestelnr. | DK 5504.120 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieurofbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieurofbouw: RAL 9005 |

Functies

| | |
|--|--|
| Levering | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 1.000 mm |
| Hoogte-eenheden | 24 HE |
| Hoogte-eenheden | 24 HE |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 87 mm / 165 mm |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 745 mm |
| Design doors | gesloten |
| Uitvoering 19"-niveau(s) | Profielen, 19" |
| Belastbaarheid | 15.000 N |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 85 kg |

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Brutogewicht | 88,4 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 HE |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |