

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-zwenkframe

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuroopbouw met groot 19"-zwenkraam voor directe toegang tot de achterzijde van de 19"-componenten dankzij een openingshoek van 130°.

Functies

Bestelnr.	DK 5507.170
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Sokkelhoekstuk: plaatstaal Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal Hoek- en koppelafdekking: kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuroopbouw: dompelgrondlak Deur, achterwand en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframes, vlakke delen en interieuroopbouw RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Funcities

Levering	Kastframe TS 8 met deur en dakplaat Zichtdeur voor (180°), met comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 Plaatstalen achterwand Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Bodemframe Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130° Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd IPPC-palet
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	40 HE
Hoogte-eenheden	40 HE
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	147 mm
Design doors	Achterwand
Uitvoering 19"-niveau(s)	Zwenkraam 19", gemonteerd

Funcities

Belastbaarheid	1.500 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	152,2 kg
Brutogewicht	159,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, 19" zwenkraam, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 HE, voorge monteerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UR
Verklaringen	Verklaring van conformiteit