

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.181

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 31-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.181 - Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, met 19"-montageframe

TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Functies

| | |
|----------------|--|
| Bestelnr. | DK 5510.181 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 |
| Levering | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren |

Functies

| | |
|--|---|
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.200 mm |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 144 mm / 308 mm |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 745 mm |
| Design doors | geventileerd |
| Uitvoering 19"-niveau(s) | Montageframe, 19" |
| Belastbaarheid | 15.000 N |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 86 kg |
| Brutogewicht | 90 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | TS IT, 19"-montageframe, geventileerd, BHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 42 HE |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit