

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.130

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 4-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.130 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, met 19"-profielrails

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuroopbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

## Functies

Bestelnr.	DK 5514.130
Materiaal	Plaatstaal Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuroopbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuroopbouw: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Zichtdeur voor, 180° scharnierend Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten Dakplaat, ééndelig, gesloten
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Hoogte-eenheden	47 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm

## Funcities

---

Belastbaarheid	15.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Opmerking	Bij vrijstaande opstelling de kast met al gemonteerde, verschroefde zijwanden bestellen
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	126,7 kg
Brutogewicht	139 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180207

## Goedkeuringen

---

Certificaten	Beschermklasse
--------------	----------------