Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.141

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

DK 5516.141 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 5516.141
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren

Functies

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Hoogte-eenheden	47 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	147 mm / 305 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	745 mm
Design doors	gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)	Montageframe, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	116,6 kg
Brutogewicht	124,6 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 HE

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit