

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5527.151

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5527.151 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-montageframe

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 5527.151
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Sokkelhoekstuk: plaatstaal Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal Hoek- en koppelafdekking: kunststof Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005

Funcities

Levering	<p>Kastframe TS 8 met deuren, dakplaat, sokkel en zijwanden Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd 12 x 19"-montageclip 1 HE, contactierend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Bodemframe Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) 4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, voor kabelinvoer achter, horizontaal en met afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180° scharnieren</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 600 mm</p>
Hoogte-eenheden	38 HE
Hoogte-eenheden	38 HE
Hoogte incl. sokkel	1.900 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	84 mm / 168 mm

Funcities

Niveaustand (in de leveringstoestand)	345 mm
Uitvoering 19"-niveau(s)	Montageframe, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Staal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	115,9 kg
Brutogewicht	122 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, 19"-montageframe, zichtdeur, BHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE, voormonteerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit