

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5530.790

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5530.790 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Zonder 19"-interieuropbouw als lege kast voor individuele opbouw op verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

## Functies

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.      | DK 5530.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiaal      | Plaatstaal<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oppervlak      | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: dompelgrondlak<br>Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kleur          | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Levering       | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat<br>Zichtdeur voor (180°)<br>Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Dakplaat, ééndelig, gesloten<br>Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten<br>Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)<br>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet |
| Afmetingen     | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Design doors   | gesloten, IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Funcities

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering 19"-niveau(s)           | zonder 19"-interieuropbouw                                                                                                                                                                                                               |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden                                                                                                                                                                |
| Opmerking                          | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken<br>Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar |
| Basismateriaal                     | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                |
| Leveringseenheid                   | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht                       | 75 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brutogewicht                       | 80,5 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Douanetariefnummer                 | 94032080                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                             | EC002499                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                         | 27180207                                                                                                                                                                                                                                 |
| Product omschrijving               | TS IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 HE, IP 55                                                                                                                                                     |

# Goedkeuringen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL<br>UL + C-UL (listed)    |
| Certificaten  | Oppervlak                   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |