

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5531.120

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 31-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5531.120 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieurofbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.



## Functies

Bestelnr.	DK 5531.120
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieurofbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieurofbouw: RAL 9005

# Functies

Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Hoogte-eenheden	47 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	84 mm / 168 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	545 mm
Design deuren	gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)	Profielen, 19"
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	91,5 kg

# Functies

---

Brutogewicht	96,2 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, 19"-profielen, zichtdeur, BHD: 600 x 2200 x 800 mm, 47 HE

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit