


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5531.790

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 26-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5531.790 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Zonder 19"-interieuropbouw als lege kast voor individuele opbouw op verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

Functies

Bestelnr.	DK 5531.790
Materiaal	Plaatstaal Aluminium
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor (180°) Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, ééndelig, gesloten Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm
Design doors	gesloten, IP 55

Funcities

Uitvoering 19"-niveau(s)	zonder 19"-interieuropbouw
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	86,8 kg
Brutogewicht	91,4 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TS IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 600 x 2200 x 800 mm, 47 HE, IP 55

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermklasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit