


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 5540.220 TX Colocation-rack

Staat: 2-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 5540.220 - TX Colocation-rack

De IT-wereld verandert en de centralisatie van IT in grote datacenters is een aanhoudende trend. Ons antwoord hierop is de TX Colo: perfect afgestemd op de toepassing in grote datacenters. Dankzij de voorgedefinieerde configuratie is de TX Colo direct gereed voor toepassing, afgestemd op uw toepassing!



## Functies

Bestelnr.	TX 5540.220
Uitvoering	Standaard
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe en dak: RAL 7035 Deur: RAL 7035 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

# Functies

---

Levering	Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren Deur achter van plaatstaal, gedeeld, geventileerd, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: comforthandgreep VX met codeslot Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/ behuizing links en rechts Scheidingswand, gemonteerd aan de linkerzijde van de kast/ behuizing 150 mm kabelbaan, gemonteerd aan de rechter achterzijde van de kast/behuizing 10 x kooimoer incl. schroef (meegeleverd) Aardingstoebehoren (los meegeleverd) Profielen, 19" Luchtgeleiderplaat Koppelset (los meegeleverd)
Materiaaldikte deur	1,2 mm
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden	47 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-bevestiging	600 mm brede kast/behuizing met montagebeugel aan de boven- en onderzijde van het kast-/behuizingsframe geschroefd
Uitvoering	Standaard
Uitvoering dak	Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/ behuizing links en rechts
Design doors	Deuren met ventilatieopeningen
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen tweedelig Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %

---

## Funcities

Uitvoering deur voorzijde	Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd Eéndelig Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering bodem	open
Uitvoering positie profielen	19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	106 kg
Brutogewicht	116 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TX Colocation serverrack, 47HE, BHD: 600 x 2200 x 1200 mm, RAL 7035, plaatstalen deur aan de voorzijde geventileerd, plaatstalen deur aan de achterzijde geventileerd, verticaal gedeeld, 130°-scharnieren voor en achter

## Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---