

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.680

Vrijstaande kast VX SE

Staat: 1-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.680 - Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd. Hoge mate van bescherming door IP 66/NEMA 4.



Functies

Bestelnr.	SE 5830.680
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat: verzinkt Bodem: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodem(s), wartelpla(a)t(en) Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm

Functies

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	499 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Beschermklasse NEMA	NEMA 4
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	1
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	100,5 kg
Brutogewicht	103,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	299,51 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SE VX kast 600x1800x400, 1D, 1MPL, IP66/NEMA4X, RAL7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermlasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration
