

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5833.600

## Vrijstaande kast VX SE

Staat: 15-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5833.600 - Vrijstaande kast VX SE

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Systeemcompatibel met de toebehoren van de VX25 uit te breiden. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | SE 5833.600  |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt                        |
| Kleur     | RAL 7035   |

# Functies

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Levering                           | Kast boven en aan de zijkanten gesloten<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Montageplaat<br>Bodemplaten<br>Achterwand, afschroefbaar<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>2 montagerails 18 x 39 mm<br>Achterwand, ééndelig |
| Afmetingen                         | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 500 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 699 mm x 1.896 mm   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55   |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12  |
| IK-code                            | IK10  |
| Aantal deuren                      | 1   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 134,32 kg   |
| Brutogewicht                       | 136,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 518,2 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave  |
| Douanetariefnummer                 | 94032080  |

---

# Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| ETIM 9               | EC000261  |
| ETIM 8               | EC000261  |
| ECLASS 8.0           | 27180101  |
| Product omschrijving | VX SE-vrijstaande kast, BHD: 800x2000x500 mm, plaatstaal, met montageplaat en met één deur aan de voorzijde |

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)   |
| Certificaten  | Oppervlak<br>Beschermlasse   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK<br>PCF-declaration |