


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.500

Vrijstaande kast SE 8

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5842.500 - Vrijstaande kast SE 8

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kast met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.



Functies

Bestelnr.	SE 5842.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm Achterwand, tweedelig

Funcities

Afmetingen	Breedte: 1.600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.499 mm x 1.696 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-code	IK10
Aantal deuren	2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	222 kg
Brutogewicht	231,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1600x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK