

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5845.500

Vrijstaande kast SE 8

Staat: 8-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5845.500 - Vrijstaande kast SE 8

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.



Functies

Bestelnr.	SE 5845.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm Achterwand, éénendig

Funcities

Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-code	IK10
Aantal deuren	2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	197 kg
Brutogewicht	210 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SE 8 Vrijstaande kast, met 2 deuren en montageplaat, 1200x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK