


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5852.500

## Vrijstaande kast SE 8

Staat: 5-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5852.500 - Vrijstaande kast SE 8 Roestvaststaal

Kasten met een breedte van 600 tot 1200 mm. Tijdbesparende montagewerkzaamheden door de vaste zijwanden.



## Funcities

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | SE 5852.500  |
| Product omschrijving | De vrijstaande kast is gebaseerd op het platform TS 8. De systeemtoebehoren voor de TS 8 interieuropbouw zijn onbeperkt inzetbaar.   |
| Materiaal            | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak            | Behuizing, deur en achterwand: In één richting geschuurd, korrel 400<br>Bodemplaten: blank<br>Montageplaat: verzinkt   |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Levering                            | Kast boven en aan de zijkanten gesloten<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Achterwand, afschroefbaar<br>Montageplaat<br>Bodemplaten<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>TS montagerails 18 x 38 mm |
| Afmetingen                          | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 500 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 699 mm x 1.696 mm  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55  |
| Beschermklasse NEMA                 | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| IK-code                             | IK10   |
| Aantal deuren                       | 1  |
| Opmerking                           | Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.  |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 122,8 kg   |
| Brutogewicht                        | 125,8 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ECLASS 8.0                          | 27180101   |
| Product omschrijving                | SE 8 Vrijstaande kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 800x1800x500 mm BxHxD, met montageplaat   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK