



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6143.310 Kastversteviging

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6143.310 - Kastversteving

Voor versteving van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	CP 6143.310
Product omschrijving	Voor versteving van de binnen- of buitenzijde van behuizingen met overeenkomende afmetingen. Kleinere behuizingen kunnen ook zonder versteving direct worden gemonteerd.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering	Incl. bevestigingstoebehoren voor behuizingen en draagbuis plus 2 afdichtingen.
Inbouwmogelijkheden	voor draagarmaansluiting roestvaststaal Ø 40 mm
Support arm connection (type)	CP 40
Geschikt voor	Breedte: ≥ 300 mm Diepte: ≥ 150 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,76 kg
Brutogewicht	0,811 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Product omschrijving	CP Kastversteving voor behuizingen met B1 = 300 mm en T1 = 150 mm, tbv draagarmaansluiting CP 40 roestvaststaal, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)