


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.380

Hoekkoppeling 90° CP 60

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.380 - Hoekkoppeling 90° CP 60 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Functies

Bestelnr.	CP 6206.380
Product omschrijving	Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
Materiaal	Hoekkoppeling: spuitgietaluminium/zinkspuitwerk Afdekking: kunststof
Kleur	Hoekkoppeling: RAL 7035 Afdekkap: RAL 7024
Levering	Incl. afdichtingen Draadstiften Stelschroeven Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar	Ja
Rotation angle/swivel area	ca. 310°, vast te zetten met klemhendel Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,8 kg
Brutogewicht	1,953 kg
Douanetariefnummer	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Funcities

Product omschrijving

CP Hoekkoppeling 90° CP 60, staal, voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring