


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

Schuine hoekadapter +100°/-60°

Staat: 8-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - Schuine hoekadapter +100°/-60° voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Voor montage op een IW werkblad, voorbereid voor bevestiging Ø 130 mm, aan vlakken of aan bevestigingen/koppelingen met draagarmaansluiting 120 x 65 mm. Geschikt voor behuizingen tot 20 kg met draagarmuitsparing. Met kabeltunnel voor beschermde kabeldoorvoer.

Functies

Bestelnr.	CP 6206.460
Uitvoering	Voor montage op/aan IW werkblad, voorbereid voor bevestiging van Ø 130 mm Vlakke delen Bevestiging/koppeling met draagarmaansluiting 120 x 65 mm Geschikt voor kasten tot 20 kg met draagarmuitsparing 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA standaard 75 Met kabeltunnel voor beschermde kabeldoorvoer
Product omschrijving	Hoek via klemhendel instelbaar in het 7,2°-raster en met meegeleverde aanslagschroef op +100°/-15° te begrenzen.
Materiaal	Schuine hoekadapter: plaatstaal, gelakt Vouwbalg: kunststof
Kleur	Schuine hoekadapter: RAL 7035 Vouwbalg: RAL 7024
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal Vouwbalg
Draaibaar/neigbaar	Ja
Tilt angle note	Via klemhendel instelbaar in het 7,2°-raster en met meegeleverde aanslagschroef op +100°/-15° te begrenzen
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,86 kg
Brutogewicht	0,871 kg

Functies

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Schuine hoekadapter +100°/-60°, staal, voor bedieningsbehuizing met draagarmaansluiting 120x65 mm, RAL 7035/7024

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------