

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6315.200**

**Bedieningsbehuizingen met  
handgreepprofielen**

Staat: 21-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.200 - Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen

Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen van plaatstaal in een modern ontwerp, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend voor draagarmsysteem CP 60 / 120 / 180, onderhoudstoegang naar keuze aan voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55



## Functies

Bestelnr.	CP 6315.200
Materiaal	Kast en deur: plaatstaal Handgreetprofielen: aluminium Frontplaat: aluminium Afdekkappen: kunststof
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024

# Funcities

Levering	Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekkappen <sup>1</sup> Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met TS systeemboring
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Uitvoering	Servicetoegang vanaf de voorzijde
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: Binnenwerken 41 mm, uitvoering C, veiligheidscilinder, kunststofhandgrepen en knevelgreep, uitvoering C
Basismateriaal	Aluminium
Opmerking	passende montageplaat 5050.430 met verzendzakje 5050.507
Sluiting	Uitvoering sluiting: sikkelvormige vergrendelingsschuif Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,955 kg
Brutogewicht	8,374 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505

# Funcities

---

Product omschrijving

CP Bedieningsbehuizing met handgreetprofielen, BHD: 380 x 300 x 210 mm, plaatstaal, handgreetprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK