

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6510.330**

**Draagarm, in hoogte verstelbaar**

Staat: 4-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6510.330 - Draagarm, in hoogte verstelbaar voor draagarmsysteem CP 120

biedt meer ergonomie

## Functies

Bestelnr.	CP 6510.330
Product omschrijving	biedt meer ergonomie dankzij het verstelbereik voor grote en kleine gebruikers, voor werkplekken met zit- en staanplaatsen via een stelschroef aan de voorzijde van de draagarm naar wens tot max. 800 mm instelbaar. Opklikbare kunststof bekleding voor toegang tot het geïntegreerde kabelgeleiding.
Voordelen	Drukveer, met een stelschroef aan de achterzijde van de draagarm, nauwkeurig afgestemd op het gewicht van de behuizing Absolute functiezekerheid, bij een breuk van de drukveer blijft de arm in de ingenomen positie staan De hellingshoek van de gemonteerde behuizing is in elke hoogtepositie gelijk Kabels met connector zoals bijv. DVI, VGA kunnen probleemloos worden doorgevoerd Geïntegreerde arretering in drie standen
Kleur	RAL 9006
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	1.090 mm
Inbouwmogelijkheden	Maximale doorsnede voor kabeldoorvoer 18 x 39 mm Maximaal aantal invoerbare kabels 3 x Ø 7 mm en 2 x Ø 8,5 mm
Opmerking	Gewichtsbereik geldt voor gemonteerde behuizing en verticale draagbuis.
Afmetingen	Lengte: 1.090 mm
Belastbaarheid	15 kg...32 kg
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18 kg

## Funcities

---

Brutogewicht	19 kg
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Product omschrijving	CP Draagarm, in hoogte verstelbaar voor draagarmsysteem CP 120, L=1090 mm, RAL 9006, gewichtsbereik 15-32 kg

## Goedkeuringen

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------