

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6532.200**

**Bediengehäuse auf Basis AE, mit  
Griffleisten**

Staat: 22-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6532.200 - Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten

Plaatstalen behuizing met drievoudig behandeld oppervlak biedt optimale corrosiebestendigheid. Aluminium frontplaat, gemakkelijk te demonteren voor bewerking. Snelle en veilige toegang t.b.v. onderhoud vanaf de voor- en achterzijde

## Functies

Bestelnr.	CP 6532.200
Materiaal	Kast en deur: plaatstaal Handgreetprofielen: aluminium Afdekkappen: kunststof
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofielen: poedercoating
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofielen en afdekkappen: RAL 7030
Levering	Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat Handgreetprofielen aan de zijkant met afdekkappen Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
Basismateriaal	Aluminium

# Functies

---

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13,786 kg
Brutogewicht	14,512 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL
---------------	----

---