

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

Draagbuis CP 40, roestvaststaal

Staat: 26-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - Draagbuis CP 40, roestvaststaal gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | CP 6660.010 |
| Product omschrijving | Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven. |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | In één richting geschuurd, korrel 400 |
| Levering | Draagbuis |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 |
| Diameter | 48,3 mm |
| Lengte | 1.000 mm |
| Materiaaldikte | 3,6 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,7 kg |
| Brutogewicht | 3,9 kg |
| Douanetariefnummer | 73064020 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Draagbuis CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), L=1000 mm |

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring