

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.050

Draagbuis CP 40, roestvaststaal

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.050 - Draagbuis CP 40, roestvaststaal gesloten

Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.

Functies

Bestelnr.	CP 6660.050
Product omschrijving	Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	Draagbuis
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Diameter	48,3 mm
Lengte	500 mm
Materiaaldikte	3,6 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,755 kg
Brutogewicht	2,08 kg
Douanetariefnummer	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Draagbuis CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), L=500 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring