

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6663.400**

**Wand-/vloerbevestiging draaibaar  
CP 40, roestvaststaal**

Staat: 13-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6663.400 - Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

## Functies

Bestelnr.	CP 6663.400
Uitvoering	Voorzijde, boring Ø 9 mm
Materiaal	Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Draaibaar/neigbaar	Ja
Rotation angle/swivel area	ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,292 kg
Brutogewicht	4,68 kg
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), bevestiging voorzijde boring diameter 9 mm

## Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring