

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6663.500

**Wand-/vloerbevestiging draaibaar
CP 40, roestvaststaal**

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6663.500 - Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | CP 6663.500 |
| Uitvoering | Achterzijde, schroefdraad M8 |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 |
| Draaibaar/neigbaar | Ja |
| Rotation angle/swivel area | ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,657 kg |
| Brutogewicht | 3,98 kg |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), bevestiging achterzijde M8 |

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring