

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6664.000

Koppeling CP 40, roestvaststaal

Staat: 2-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6664.000 - Koppeling CP 40, roestvaststaal

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 40.

Functies

Bestelnr.	CP 6664.000
Uitvoering	Koppeling CP 40, roestvaststaal
Materiaal	Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Draaibaar/neigbaar	Ja
Rotation angle/swivel area	ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,92 kg
Brutogewicht	1,202 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Koppeling CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), draaibaar/ neigbaar

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring