

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Premium-Panel

Staat: 15-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium-Panel Roestvaststaal

Premium-Panel van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), bestand tegen hogedrukreiniging.



Functies

Bestelnr.	CP 6680.000
Uitvoering	met toetsenbordhouder
Voordelen	Bestand tegen hogedrukreiniging: de afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecompriemd. Geschikt voor ultrareine zones: Schroefbevestiging om aan de hoge eisen van het levensmiddelenbereik te voldoen. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.
Technische gegevens	Toetsenbordbehuizing past voor inbouwpaneel B x H: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Afmetingen	Breedte: 530 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66 IP X9
Geschikt voor draagarmaansluiting	boven
Cleanroom class	Luchtzuiverheidsklasse 1 volgens DIN EN ISO 14 644-1
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)

Functies

Opmerking	Levertijd op aanvraag
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	16.62
Brutogewicht	17.5
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505